



Maxos fusion

LL512Z CD SI

LL512Z | Maxos fusion Acc., Silber

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Service Tag	Ja	Gesamte Länge	1.137 mm
Portfolio	Best	Gesamte Breite	63 mm
Garantiedauer	5 Jahre	Gesamte Höhe	42 mm
		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 63 x 1137 mm
		Material	Stahl
		Schutzart (IP)	-
		Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
		Zubehörfarbe	Silber
		Nettogewicht (Stück)	0,930 kg
Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Eingangsspannung	- V	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Netzfrequenz	- Hz	CE-Zeichen	Ja
IEC-Schutzklasse	-		
Mechanik und Gehäuse			
Gehäusematerial	Stahl		
Befestigungsmaterial	Edelstahl		
Gehäusefarbe	Silber		

Maxos fusion

EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL512Z CD SI
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL512Z CD SI
Gesamt-Produktcode	871869637465899
Bestellcode	8718696374658
Material-Nr. (12NC)	910925864241

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374658
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383599
Produktfamiliencode	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

