



Maxos fusion

LL523Z CD SI

LL523Z | Maxos fusion Acc., Silber

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Service Tag	Ja
Portfolio	Best
Garantiedauer	5 Jahre
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Stahl
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber

Gesamte Länge	2.275 mm
Gesamte Breite	63 mm
Gesamte Höhe	42 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 63 x 2275 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Zubehörfarbe	Silber
Nettogewicht (Stück)	1,890 kg
Genehmigung und Anwendung	
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja

Maxos fusion

EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL523Z CD SI
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL523Z CD SI
Gesamt-Produktcode	871869637468999
Bestellcode	37468999
Material-Nr. (12NC)	910925864244

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374689
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383629
Produktfamiliencode	LL523Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

