



# Maxos fusion

## LL546Z CD WH

LL546Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |           |                                     |                                                             |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Service Tag              | Ja        | Gesamte Länge                       | 4.551 mm                                                    |
| Portfolio                | Best      | Gesamte Breite                      | 63 mm                                                       |
| Garantiedauer            | 5 Jahre   | Gesamte Höhe                        | 42 mm                                                       |
| Betrieb und Elektrik     |           | Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 42 x 63 x 4551 mm                                           |
| Eingangsspannung         | - V       | Material                            | Stahl                                                       |
| Netzfrequenz             | - Hz      | Schutzart (IP)                      | -                                                           |
| IEC-Schutzklasse         | -         | Schlagfestigkeit (IK)               | IK02 [0,2 J Standard]                                       |
| Mechanik und Gehäuse     |           | Zubehörfarbe                        | Weiß                                                        |
| Gehäusematerial          | Stahl     | Nettogewicht (Stück)                | 3,780 kg                                                    |
| Befestigungsmaterial     | Edelstahl | Genehmigung und Anwendung           |                                                             |
| Gehäusefarbe             | Weiß      | Entflammbarkeitszeichen             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
|                          |           | CE-Zeichen                          | Ja                                                          |

Maxos fusion

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| EU RoHS-konform                | Ja              |
| Produkt                        |                 |
| Bestell-Produktname            | LL546Z CD WH    |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | LL546Z CD WH    |
| Gesamt-Produktcode             | 871869637470299 |
| Bestellcode                    | 8718696374702   |
| Material-Nr. (12NC)            | 910925864246    |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Anzahl pro Verpackung           | 1                          |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718696374702              |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 10                         |
| EAN Umverpackung                | 8718696383643              |
| Produktfamiliencode             | LL546Z [Maxos fusion Acc.] |

Abmessungsskizzen

