



Maxos fusion

LL546Z CD BK

LL546Z | Maxos fusion Acc., Schwarz

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Service Tag	Ja	Gesamte Länge	4.551 mm
Portfolio	Best	Gesamte Breite	63 mm
Garantiedauer	5 Jahre	Gesamte Höhe	42 mm
		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 63 x 4551 mm
		Material	Stahl
		Schutzart (IP)	-
		Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
		Zubehörfarbe	Schwarz
		Nettogewicht (Stück)	3,780 kg
Betrieb und Elektrik			
Eingangsspannung	- V		
Netzfrequenz	- Hz		
IEC-Schutzklasse	-		
Mechanik und Gehäuse		Genehmigung und Anwendung	
Gehäusematerial	Stahl	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Befestigungsmaterial	Edelstahl	CE-Zeichen	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz		

Maxos fusion

EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL546Z CD BK
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL546Z CD BK
Gesamt-Produktcode	871869637472699
Bestellcode	8718696374726
Material-Nr. (12NC)	910925864248

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374726
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383667
Produktfamiliencode	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

