



# Maxos fusion

## LL500Z BC L285 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Blanco

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

### Datos del producto

| Información general     |          |
|-------------------------|----------|
| Service tag             | Sí       |
| Escalera de valor       | Avanzada |
| Operativos y eléctricos |          |
| Tensión de entrada      | - V      |
| Line Frequency          | - Hz     |
| Clase de protección IEC | -        |
| Mecánicos y de carcasa  |          |
| Longitud global         | 285 mm   |
| Anchura global          | 60 mm    |

| Altura global                                 | 8,5 mm          |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad)  | 9 x 60 x 285 mm |
| Material                                      | Policarbonato   |
| Código de protección de entrada               | -               |
| Índice de protección frente a choque mecánico | -               |
| Color de accesorio                            | Blanco          |
| Peso neto (pieza)                             | 0,023 kg        |
| Aprobación y aplicación                       |                 |
| Marca CE                                      | Sí              |
| Conforme con EU RoHS                          | Sí              |

Maxos fusion

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Datos de producto             |                   |
| Nombre de producto del pedido | LL500Z BC L285 WH |
| Nombre completo del producto  | LL500Z BC L285 WH |
| Full EOC                      | 871869698957999   |
| Código de pedido              | 98957999          |
| Código 12NC                   | 910925864513      |
| Cantidad por paquete          | 1                 |

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718696989579              |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 20                         |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696987445              |
| Código de gama de producto                 | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |

Plano de dimensiones

