




Maxos fusion

LL500Z MOD-DE SI

Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Winkel	-
Zubehörfarbe	Silber
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Value Ladder	Best
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	350 mm
Gesamte Breite	62,5 mm
Gesamte Höhe	40 mm

Gesamter Durchmesser	0 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	40 x 63 x 350 mm
Material	Polykarbonat
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL500Z MOD-DE SI
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z MOD-DE SI
Gesamt-Produktcode	871869699842700
Bestellcode	99842700

Maxos fusion

Material-Nr. (12NC)	910925865365
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696998427
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1

EAN Umverpackung	8718696998427
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

