



CoreLine Trunking gen2

LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

CoreLine Trunking gen2, Accessory, LL200Z | Coreline Trunking Gen2, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Vit

CoreLine Trunking Gen2 är ett skensystem designat för enkelhet. Den finns i flera längder, ljusflöden och spridningsvinklar som passar olika projekt och applikationer. CoreLine Trunking Gen2 är lätt att använda och kan integreras med spottar och sensorer som ger en jämn och högkvalitativ belysning med extra skydd mot vattenintrång. Det innovativa systemet är även enkelt att montera och installera för snabbare eftermonteringar och renoveringar.

Produktdata

Allmän information		Skyddskod för mekanisk påverkan	
Värde	Prestanda	IK02 [0.2 J standard]	
Drift och elektricitet		Tillbehörsfärg	
Ingångsspänning	220–240 V	Vit	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Vinkel	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	-	
Mekanik och armaturhus		Nettovikt (styck)	
Total längd	267 mm	0,430 kg	
Total bredd	80 mm	Användning och godkännande	
Total höjd	50 mm	CE-märkning	
Mått (höjd x bredd x djup)	50 x 80 x 267 mm	Ja	
Material	Stål	EU RoHS-kompatibel	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]	Produktdata	
		Beställningsproduktnamn	
		LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	
		Fullständigt produktnamn	
		LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	
		Full EOC	
		871951410819600	
		Beskrivning av lokal kod	
		7216672	
		Beställningsnummer	
		910925867562	

CoreLine Trunking gen2

Materialnummer (12NC)	910925867562
Lokal kod	7216672
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514108196
Räknare – antal förpackningar per kartong	1

EAN/UPC – Hölje	8719514108196
Produktfamiljskod	LL200Z [Coreline Trunking Gen2]

Måttskiss

