



Pacific LED Gen5

WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200

Pacific LED Gen5, Waterproof, 22 W, L1200 mm, 3500 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IP66, IK08

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3500 lm, 22 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning

Varning och Säkerhet

- UV-strålning kommer att skada materialet över tid och resultera i förlust av vattentätning och IP66-klassning.
- Installera inte armaturen på platser där den kommer utsättas för direkt solljus.

Produktdata

Allmän information		Optiktyp	Bredstrålande spridningsvinkel
Utbytbar ljuskälla	Ja	Armaturens ljusfördelning	93° x 93°
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Enhetlig bländmärkning	19
Driftdon ingår	Ja	Drift och elektricitet	
Service tag	Ja	Ingångsspänning	220–240 V
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz
Värde trappa	Specifikation	Ingående ström	17 A
Garantitid	5 år	Ingäendetid	0,244 ms
Ljusteknik		Strömförbrukning	22 W
Ljusflöde	3 500 lm	Effektfaktor (fraktion)	0.94
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K	Anslutning	5-polig tryckanslutning
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	159 lm/W	Kabel	-
Färgåtergivningindex	>80	Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	33
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Pacific LED Gen5

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Total harmonisk distorsion	13 %

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	1 248 mm
Total bredd	96 mm
Total höjd	68 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	68 x 96 x 1248 mm
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagålig]
Nettovikt (styck)	2,380 kg

Användning och godkännande

Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC plus-märkning
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk riskspecifikation	0 m
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-25 till +45 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-11%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤3

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L95
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar	L90

Hållbarhetsdata

Sustainability rating	Signify Circle
Reparationsklass	Reparationsklass B, drivdonet och ljuskällan för denna armatur kan bytas ut av en servicetekniker. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en längre tid.
Inbäddat kolinnehåll (A1-A3)	33,9 kg CO ₂ e
Produkt med förstagångsmaterial ratio	22,4 %
Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten	36,4 %

GWP totalt B6 (kg CO₂ eq) Deklarerad enhet Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO₂-ekv / kWh)


GWP totalt B6 (kg CO₂ eq) Funktionsenhet Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO₂-ekv / kWh)

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200
Fullständigt produktnamn	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200
Full EOC	871951462754300
Beskrivning av lokal kod	7217420
Beställningsnummer	910925868693
Materialnummer (12NC)	910925868693
Lokal kod	7217420
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514627543
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8719514627543
Produktfamiljskod	WT490C [Pacific LED gen5]

Pacific LED Gen5

Måttskiss



Fotometriska data



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868693

