




Maxos fusion

LL500E IA4 WH GEN2

Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Nein
Service Tag	Ja
Portfolio	Best
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	-
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad
Farbe der Lichtquelle	-
Optik	-
Ausstrahlungswinkel Leuchte	-
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	- V

Netzfrequenz	- Hz
Elektrischer Anschluss	5-poliger Anschlussblock
Kabel	-
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	-
Steuerungsschnittstelle	-
Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Reflektor-Material	-

Maxos fusion

Optisches Material	-
Material optische Abdeckung	-
Befestigungsmaterial	Stahl
Ausführung optische Abdeckung	-
Gesamte Länge	268 mm
Gesamte Breite	62 mm
Gesamte Höhe	66 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	66 x 62 x 268 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Zubehörfarbe	Weiß
Winkel	0°
Nettogewicht (Stück)	0,120 kg

Genehmigung und Anwendung

Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-

EU RoHS-konform	Ja
Umgebungstemperaturbereich	+20 bis +35 °C

Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
--------------------------	--------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL500E IA4 WH GEN2
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500E IA4 WH GEN2
Gesamt-Produktcode	871951477149900
Bestellcode	8719514771499
Material-Nr. (12NC)	910925869358
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514771499
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8719514771499
Produktfamiliencode	LL500E [Maxos fusion Electrical]

