



# Maxos Fusion

## LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK

### LL546T | Maxos fusion Rail

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali           |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Service tag                     | SI                     |
| Tier                            | Specifiche tecniche    |
| Funzionamento e parte elettrica |                        |
| Tensione in ingresso            | Da 220 a 240 V         |
| Frequenza di linea              | 50 to 60 Hz            |
| Classe di protezione IEC        | Classe di isolamento I |
| Meccanica e corpo               |                        |
| Lunghezza complessiva           | 4.552 mm               |
| Larghezza complessiva           | 62 mm                  |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Altezza complessiva                           | 42 mm                                        |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 42 x 62 x 4552 mm                            |
| Materiale                                     | Acciaio                                      |
| e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Colore accessori                              | Nero                                         |
| Angolo                                        | -                                            |
| Peso netto (Pezzo)                            | 4,513 kg                                     |

Maxos Fusion

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Approvazione e applicazione |                            |
| Marchio CE                  | Si                         |
| Conformità a RoHS EU        | Si                         |
| Dati del prodotto           |                            |
| Nome prodotto ordine        | LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK |
| Nome completo prodotto      | LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK |
| Full EOC                    | 872016942546099            |
| Descrizione codice locale   | 42546099                   |
| Codice d'ordine             | 42546099                   |

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Codice materiale (12NC)                     | 910925869441               |
| Codice locale                               | 42546099                   |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                          |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8720169425460              |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                         |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514772311              |
| Codice famiglia prodotto                    | LL546T [Maxos fusion Rail] |

Disegno tecnico

