



Maxos unify

LL552T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH

LL552T | Maxos unify rail 2215mm, IP20 | Fernhalten von Fingern

Ein flexibles Lichtbandsystem, das die bewährten Vorteile einer Tragschiene mit Stromführungsprofil mit verschiedenen Lichtträgerlängen kombiniert. Die speziell entwickelte Linsenoptik mit Flat-Lens-Technologie lenkt das Licht dorthin, wo es benötigt wird. Die hohe Lichtqualität ohne Artefakte sorgt für hohen Sehkomfort und damit eine angenehme und sichere Umgebung – ob für Mitarbeiter oder Kunden. Ein Lichtband, das es ermöglicht, neue Projekte mit einer optimalen Anzahl von Lichtträger zu planen, sowie zur Sanierung von bestehenden Installationen genutzt werden kann. Unsere eingesetzte Betriebsgerätetechnologie (DIA/DEIA) ermöglicht es, dass die Lichtträger mit einer DALI-Steuerung oder zusammen mit Sensoreinheiten auch für unser funkvernetztes Interact Pro System genutzt werden können. Die Sensoreinheiten und damit die Nutzung von Interact Pro können auch in der bestehenden Installation nachgerüstet werden. So können Sie Ihre Anwendung mit den besten Beleuchtungsmöglichkeiten auf den neuesten Stand bringen. Jetzt und in Zukunft.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Best
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Höhe	42 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)	2,800 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja

EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL552T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL552T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH
Gesamt-Produktcode	872016996476199
Bestellcode	8720169964761
Material-Nr. (12NC)	910925870291
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169964761
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10

EAN Umverpackung	8720169476165
Produktfamiliencode	LL552T [Maxos unify rail 2215mm]

Abmessungsskizzen

