



Maxos unify

LL554T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH

LL554T | Maxos unify rail 4430mm, IP20 | Fernhalten von Fingern

Ein flexibles Lichtbandsystem, das die bewährten Vorteile einer Tragschiene mit Stromführungsprofil mit verschiedenen Lichtträgerlängen kombiniert. Die speziell entwickelte Linsenoptik mit Flat-Lens-Technologie lenkt das Licht dorthin, wo es benötigt wird. Die hohe Lichtqualität ohne Artefakte sorgt für hohen Sehkomfort und damit eine angenehme und sichere Umgebung – ob für Mitarbeiter oder Kunden. Ein Lichtträger, das es ermöglicht, neue Projekte mit einer optimalen Anzahl von Lichtträger zu planen, sowie zur Sanierung von bestehenden Installationen genutzt werden kann. Unsere eingesetzte Betriebsgerätetechnologie (DIA/DEIA) ermöglicht es, dass die Lichtträger mit einer DALI-Steuerung oder zusammen mit Sensoreinheiten auch für unser funkvernetztes Interact Pro System genutzt werden können. Die Sensoreinheiten und damit die Nutzung von Interact Pro können auch in der bestehenden Installation nachgerüstet werden. So können Sie Ihre Anwendung mit den besten Beleuchtungsmöglichkeiten auf den neuesten Stand bringen. Jetzt und in Zukunft.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Best
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Höhe	42 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)	5,470 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL554T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL554T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
Gesamt-Produktcode	872016996483999
Bestellcode	8720169964839
Material-Nr. (12NC)	910925870298

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169964839
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169476233

Produktfamiliencode	LL554T [Maxos unify rail 4430mm]
---------------------	----------------------------------

Abmessungsskizzen

