



Maxos unify

LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH

LL554T | Maxos unify rail 4430mm, IP20 | Fernhalten von Fingern

Ein flexibles Lichtbandsystem, das die bewährten Vorteile einer Tragschiene mit Stromführungsprofil mit verschiedenen Lichtträgerlängen kombiniert. Die speziell entwickelte Linsenoptik mit Flat-Lens-Technologie lenkt das Licht dorthin, wo es benötigt wird. Die hohe Lichtqualität ohne Artefakte sorgt für hohen Sehkomfort und damit eine angenehme und sichere Umgebung – ob für Mitarbeiter oder Kunden. Ein Lichtträger, das es ermöglicht, neue Projekte mit einer optimalen Anzahl von Lichtträger zu planen, sowie zur Sanierung von bestehenden Installationen genutzt werden kann. Unsere eingesetzte Betriebsgerätetechnologie (DIA/DEIA) ermöglicht es, dass die Lichtträger mit einer DALI-Steuerung oder zusammen mit Sensoreinheiten auch für unser funkvernetztes Interact Pro System genutzt werden können. Die Sensoreinheiten und damit die Nutzung von Interact Pro können auch in der bestehenden Installation nachgerüstet werden. So können Sie Ihre Anwendung mit den besten Beleuchtungsmöglichkeiten auf den neuesten Stand bringen. Jetzt und in Zukunft.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Genehmigung und Anwendung	
Portfolio	Best	CE-Zeichen	Ja
		EU RoHS-konform	Ja
Mechanik und Gehäuse		Produktdaten	
Gesamte Höhe	42 mm	Bestell-Produktname	LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]	Gesamtbezeichnung des Produkts	LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]	Gesamt-Produktcode	872016996484699
Nettogewicht (Stück)	5,700 kg	Bestellcode	8720169964846
		Material-Nr. (12NC)	910925870299

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169964846
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169476240

Produktfamiliencode	LL554T [Maxos unify rail 4430mm]
---------------------	----------------------------------

Abmessungsskizzen

