



Maxos unify

LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK

LL554T | Maxos unify rail 4430mm, IP20 | Protection des doigts

Un système de chemin lumineux LED adaptable, combinant les avantages éprouvés d'un rail électrique qui permet un positionnement flexible de panneaux linéaires offrant de multiples combinaisons de flux/longueur avec des lentilles spécialement conçues pour diriger la lumière au bon endroit. Une solution permettant de concevoir de nouveaux projets avec un nombre optimal de panneaux linéaires et de moderniser les anciennes installations - Renovez votre installation avec les dernières avancées en matière de possibilités d'éclairage. Maintenant et dans le futur

Données du produit

Informations générales	
Valeur ajoutée	Premium
Mécanique et boîtier	
Hauteur totale	42 mm
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Poids net (pièce)	5,500 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK
Nom de produit complet	LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK
Code EOC	872016996494599
Code de commande	96494599
Code 12NC	910925870827
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169964945
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169954809
Code famille de produits	LL554T [Maxos unify rail 4430mm]

Maxos unify

Schéma dimensionnel

