



Maxos unify

LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1pcs

LL554T | Maxos unify rail 4430mm

Ein flexibles Lichtbandsystem, das die bewährten Vorteile einer Tragschiene mit Stromführungsprofil mit verschiedenen Lichtträgerlängen kombiniert. Die speziell entwickelte Linsenoptik mit Flat-Lens-Technologie lenkt das Licht dorthin, wo es benötigt wird. Die hohe Lichtqualität ohne Artefakte sorgt für hohen Sehkomfort und damit eine angenehme und sichere Umgebung – ob für Mitarbeiter oder Kunden. Ein Lichtband, das es ermöglicht, neue Projekte mit einer optimalen Anzahl von Lichtträger zu planen, sowie zur Sanierung von bestehenden Installationen genutzt werden kann. Unsere eingesetzte Betriebsgerätetechnologie (DIA/DEIA) ermöglicht es, dass die Lichtträger mit einer DALI-Steuerung oder zusammen mit Sensoreinheiten auch für unser funkvernetztes Interact Pro System genutzt werden können. Die Sensoreinheiten und damit die Nutzung von Interact Pro können auch in der bestehenden Installation nachgerüstet werden. So können Sie Ihre Anwendung mit den besten Beleuchtungsmöglichkeiten auf den neuesten Stand bringen. Jetzt und in Zukunft.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Best
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	5,370 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1pcs
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1pcs
Gesamt-Produktcode	872016995580600
Bestellcode	8720169955806
Material-Nr. (12NC)	910925870928
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169955806
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169955806
Produktfamiliencode	LL554T [Maxos unify rail 4430mm]

Abmessungsskizzen

