



Rail 3 allumages RCS750

RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)

Rail 3 allumages RCS750, Normal, Noir, IP30 | Protection des outils

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe électrique I	Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Mécanique et boîtier		Marquage CE	Oui
		Conforme à RoHS	Oui
Données du produit		Données du produit	
Longueur totale	4.000 mm	Nom du produit de la commande	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]	Nom de produit complet	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
Couleur des accessoires	Noir	Code EOC	871155979854700
Poids net (pièce)	3,500 kg	Description du code local calculé B2B	RCS750400BK

Rail 3 allumages RCS750

Code de commande	8711559798547
Code 12NC	910930013518
Code de commande local	8711559798547
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559798547

Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559798547

Schéma dimensionnel

