



GreenSpace Flex UE

RS378Z M55 D80 S-R AJ EU

GreenSpace Flex UE, Accessory, IK04 | 0,5 J standard plus,
Blanc

GreenSpace Flex est livré avec un concept de design élégant et modulaire, permettant la combinaison d'une large gamme de moteurs d'éclairage et de différents accessoires de cadre, chacun répondant à différents besoins esthétiques et fonctionnels, et pouvant satisfaire les exigences diversifiées des clients. Que ce soit pour offrir un confort visuel élevé ; permettre de beaux accents impressionnantes ; fournir une ambiance d'éclairage confortable ; obtenir une intégration parfaite à un faux plafond, ou simplement offrir une protection contre les éclaboussures d'eau et la poussière, GreenSpace Flex vous propose toujours l'option adaptée à vos besoins.

Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et câblé conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales, dans le respect des instructions de montage du produit.
- Un module (RS378B) et un accessoire de cadre (RS378Z) doivent être commandés pour une configuration de luminaire entièrement fonctionnelle. Le ballast fait partie du module et est externe.
- Le module et l'accessoire de cadre doivent être compatibles, les deux ayant la même valeur de diamètre dans la désignation exprimée par « Mxx » (par exemple M43 ou M55)

Données du produit

Informations générales		Classe de protection CEI
Valeur ajoutée	Premium	-
Fonctionnement et électricité		
Tension d'entrée	- V	90 mm
Fréquence linéaire	- Hz	90 mm
Hauteur totale		37 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)		37 x 90 x 90 mm

GreenSpace Flex UE

Matériaux	Aluminium
Protection contre les chocs mécaniques	IK04 [0,5 J standard plus]
Couleur des accessoires	Blanc
Poids net (pièce)	0,110 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RS378Z M55 D80 S-R AJ EU

Nom de produit complet	RS378Z M55 D80 S-R AJ EU
Code EOC	871951495075799
Code de commande	8719514950757
Code 12NC	911401503291
Code de commande local	8719514950757
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514950757
Conditionnement par carton	48
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514951082

Schéma dimensionnel

