




# Aura

## RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC

Aura, 132 lm/W, 840 中性白色, InterAct Pro

CoreView Pro RC430V 是一款创新型槽型灯，结合间接和直接光输出，可达到 UGR19 标准，无需使用厚重的大型眩光控制板。中央模块可轻松更换，便于未来维护。中央光模块的光线可单独控制，以适应多种应用。BioUp 技术有助于提升室内环境的健康与舒适感。

### 产品数据

| 一般信息            |             |
|-----------------|-------------|
| 设备组件数           | 1 个单位       |
| 包含的驱动器          | 是           |
| 光源引擎类型          | LED         |
| 质保期             | 3 年         |
| 灯技术             |             |
| 光通量             | 4,000 lm    |
| 相关色温 ( 标称 )     | 4000 K      |
| 光效 ( 额定 )( 标称 ) | 132 lm/W    |
| 显色指数 (CRI)      | 80          |
| 光源数量            | 378         |
| 光源的光束角度         | 115 °       |
| 光源颜色            | 840 中性白色    |
| 光学类型            | 光束角度 90°    |
| 灯具光束扩散          | 90°         |
| 统一眩光值 CEN       | 19          |
| 操作和电气           |             |
| 输入电压            | 220-240 V   |
| 线频率             | 50 or 60 Hz |

| 侵入电流                    | 4.9 A        |
|-------------------------|--------------|
| 侵入时间                    | 0.056 ms     |
| 功耗                      | 30 W         |
| 功率系数 ( 小数 )             | 0.9          |
| 连接                      | -            |
| 线缆                      | -            |
| MCB 上的产品数量 ( 16A 类型 B ) | 24           |
| 适用于随机开关                 | 是            |
| 保护等级 IEC                | 安全等级 II      |
| 控制和调光                   |              |
| 可调光                     | 无线调光         |
| 控制接口                    | InterAct Pro |
| 最高暗淡级别                  | 1%           |
| 机械和外壳                   |              |
| 外壳材料                    | 钢            |
| 反射镜材料                   | 钢            |
| 光纤材料                    | 聚碳酸酯         |
| 光罩材料                    | 聚苯乙烯         |
| 外壳颜色                    | 白色 RAL 9003  |

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| 安装设备           | 正方形嵌入式安装箱                                      |
| 光罩外观           | 漫射透镜光学装置                                       |
| 总长度            | 1,195 mm                                       |
| 总宽度            | 295 mm                                         |
| 总高度            | 90 mm                                          |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 90 x 295 x 1195 mm                             |
| IP 等级          | IP20 [手指保护]                                    |
| 机械冲击保护代码       | IK03 [0.3 J]                                   |
| 光罩类型           | 线性水平棱柱反光碗/盖                                    |
| 净重 (每件)        | 3.790 kg                                       |
| 审批和申请          |                                                |
| 灼热丝测试          | 温度 650°C，持续时间 30 秒                             |
| 可燃性标志          | 适合安装在常规可燃表面上                                   |
| CE 标志          | 是                                              |
| ENEC 标志        | ENEC 标志                                        |
| 光生物学风险         | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| 符合欧盟 RoHS 规范   | 是                                              |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 性能环境温度 Tq        | 25 °C                           |
| 环境温度范围           | -20 至 +40°C                     |
| 初始性能 (符合 IEC 标准) |                                 |
| 光通量误差            | -10% / +10%                     |
| 初始色度             | (0.381,0.3774)SDCM<3            |
| 功耗误差             | +/-10%                          |
| 产品数据             |                                 |
| 订单产品名称           | RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC |
| 完整的产品名称          | RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC |
| 订购代码             | 911401523345                    |
| 材料编号 (12NC)      | 911401523345                    |
| 计算器 - 每包数量       | 1                               |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 2                               |

二维绘图

