



GreenUp Grid

GD309B 3*P33 940 PSD-E NB

GreenUp Grid, 108.9 W, 89.1 W, 940 中性白色, DALI, IP20 | 手指保护

商场照明和宾馆照明有一个明显的趋势，选择灯组成为此特定应用最重要的基因之一，且备受期待。GreenSpace Grid 产品系列提供全系列选项，包括全面控制、光学解决方案和强大的流明输出，同时灯具外形紧凑、性能可靠、质量出色。

产品数据

一般信息	
光源引擎类型	LED
灯技术	
光通量	9,410 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	95 lm/W
显色指数 (CRI)	>90
光源颜色	940 中性白色
操作和电气	
输入电压	200 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
功耗	108.9 89.1 W
功率系数 (小数)	0.9
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	-
保护等级 IEC	安全等级 II
控制和调光	
可调光	是

控制接口	DALI
机械和外壳	
外壳材料	铝合金
光罩材料	丙烯酸酯
外壳颜色	白色
光罩外观	磨砂
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
光罩类型	丙烯酸酯
净重 (每件)	2.270 kg
审批和申请	
CE 标志	否
环境温度范围	-20 至 +40°C
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%

产品数据	
订单产品名称	GD309B 3*P33 940 PSD-E NB
完整的产品名称	GD309B 3*P33 940 PSD-E NB
完整产品代码	872016953122299
订购代码	911401572012
材料编号 (12NC)	911401572012

计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8720169531222
计算器 - 每个外包装箱中的包数	4
EAN/UPC - 案例	8720169542716

二维绘图

