



Ledinaire Hallenleuchte All-in

BY020Z G2 ALU

Ledinaire Highbay, Accessory, Aluminium

Die Ledinaire Hallenleuchte kombiniert das hohe Qualitätsniveau von Philips mit einem wettbewerbsfähigen Preis. Mit einem Schalter kann zwischen den Lichtströmen 15.000, 22.000 und 18.000 Lumen gewählt werden. Ebenso die Lichtfarbe von 4.000, 5.000 oder 6.500 K. Richtig smart wird es mit dem als Zubehör erhältlichen Bewegungssensor, der ganz einfach mittig eingesetzt wird. Mit der Fernbedienung wird dieser schnell und einfach eingestellt. Mit bis zu 155 lm/W ist die Ledinaire Hallenleuchte sparsam und durch die Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80) ein zuverlässiger Einsatz für Ihre Anwendung.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	
Service Tag	Nein	Material	Aluminium
Portfolio	Good	Schutzart (IP)	-
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)	-
Eingangsspannung	- V	Zubehörfarbe	Aluminium
Netzfrequenz	- Hz	Nettogewicht (Stück)	0,500 kg
IEC-Schutzklasse	-	Genehmigung und Anwendung	
Mechanik und Gehäuse		CE-Zeichen	Ja
Gesamte Länge	382 mm	EU RoHS-konform	Ja
Gesamte Breite	382 mm	Produktdaten	
Gesamte Höhe	156 mm	Bestell-Produktname	BY020Z G2 ALU
Gesamter Durchmesser	382 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	BY020Z G2 ALU

Ledinaire Hallenleuchte All-in

Gesamt-Produktcode	871951453017199
Bestellcode	53017199
Material-Nr. (12NC)	911401657907
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514530171

Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514939424

Abmessungsskizzen

