



# UniEdge

## BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

UniEdge, 118 lm, 10 W, Blanco cálido, Seguridad clase III

UniEdge es una luminaria LED arquitectónica de iluminación de bordes de tamaño compacto con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa para fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hace de UniEdge la opción ideal para iluminación de bordes en marcos interiores de ventanas y puertas, fachadas de edificios, lugares de interés y monumentos. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. La lente dispersora única con opción de control DMX disponible para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

### Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

### Datos del producto

| Información general |        |
|---------------------|--------|
| Driver incluido     | No     |
| Lighting Technology | LED    |
| Escalera de valor   | Óptima |

  

| Datos técnicos de la luz                   |                      |
|--|----------------------|
| Flujo luminoso                             | 118 lm               |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | -                    |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)         | 11,8 lm/W            |
| Índice de reproducción cromática (IRC)     | 80                   |
| Color de la fuente de luz                  | Blanco cálido        |
| Área de proyección efectiva                | 0,014 m <sup>2</sup> |

| Operativos y eléctricos       |   |
|-------------------------------|---|
| Tensión de entrada            | 24 V                                    |
| Line Frequency                | - Hz                                    |
| Corriente de arranque         | 70 A                                    |
| Consumo de energía            | 10 W                                    |
| Factor de potencia (fracción) | 1.0                                     |
| Conexión                      | 2 conectores push-in de 2 polos         |
| Cable                         | 2 cables de 0,3 m con conector, 2 polos |
| Clase de protección IEC       | Seguridad clase III                     |

  

| Controles y regulación |    |
|------------------------|----|
| Regulable              | No |

|   |  |
|---|--|
| Interfaz de control                           | -  |
| <b>Mecánicos y de carcasa</b>                 |  |
| Material de la carcasa                        | Aluminio fundido   |
| Material del cierre óptico/lente              | Polimetileno metacrilato   |
| Color de la carcasa                           | Gris oscuro  |
| Código de protección de entrada               | IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 [1 J]   |
| Tipo de cubierta óptica                       | Vidrio templado  |
| Peso neto (pieza)                             | 0,799 kg   |
| <b>Aprobación y aplicación</b>                |  |
| Marca de inflamabilidad                       | Para su montaje en superficies normalmente inflamables                   |
| Marca CE                                      | No   |
| Rango de temperatura ambiente                 | -40 °C a +50 °C  |

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tolerancia de flujo luminoso     | +/-10% |
| Cromaticidad inicial             | 4 SDCM |
| Tolerancia de consumo de energía | +/-10% |

## Datos de producto

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3 |
| Nombre completo del producto               | BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3 |
| Full EOC                                   | 871951492350899             |
| Código de pedido                           | 92350899                    |
| Código 12NC                                | 911401737283                |
| Cantidad por paquete                       | 1                           |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8719514923508               |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 24                          |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8719514923508               |

## Plano de dimensiones

