



# UniEdge

## BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3

UniEdge, 127 lm, 10 W, Blanco cálido, Seguridad clase III

UniEdge es una luminaria LED arquitectónica de iluminación de bordes de tamaño compacto con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa para fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hace de UniEdge la opción ideal para iluminación de bordes en marcos interiores de ventanas y puertas, fachadas de edificios, lugares de interés y monumentos. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. La lente dispersora única con opción de control DMX disponible para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

### Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

### Datos del producto

Información general	
Driver incluido	No
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Óptima

  

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	127 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	-
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	12,7 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Color de la fuente de luz	Blanco cálido
Área de proyección efectiva	0,014 m <sup>2</sup>

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	24 V
Line Frequency	- Hz
Corriente de arranque	70 A
Consumo de energía	10 W
Factor de potencia (fracción)	1.0
Conexión	2 conectores push-in de 2 polos
Cable	2 cables de 0,3 m con conector, 2 polos
Clase de protección IEC	Seguridad clase III

  

Controles y regulación	
Regulable	No

Interfaz de control	-
<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del cierre óptico/lente	Polimetileno metacrilato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio templado
Peso neto (pieza)	0,799 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	4 SDCM
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
Nombre completo del producto	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
Full EOC	871951492352299
Código de pedido	92352299
Código 12NC	911401737303
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514923522
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Embalaje con código EAN/UPC	8719514923522

## Plano de dimensiones

