



# UniFlood M G2

## BVP354 120LED 30K 220V L50 30

UniFlood M G2, 20500 lm, 240 W, 830 blanco cálido, Seguridad clase I

Philips UniFlood M gen2 es un proyector LED arquitectónico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes, etc. El diseño robusto, modular y rectangular, cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminar multitud de aplicaciones, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco afinable. Disponible con seis lentes dispersoras diferentes que van desde haces estrechos a anchos y con opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

### Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

### Datos del producto

| Información general                        |           | Operativos y eléctricos       |                      |
|--|-----------|-------------------------------|----------------------|
| Driver incluido                            | Sí        | Color de la fuente de luz     | 830 blanco cálido    |
| Lighting Technology                        | LED       | Área de proyección efectiva   | 0,156 m <sup>2</sup> |
| Escalera de valor                          | Óptima    | Tensión de entrada            | 220 a 240 V          |
| Datos técnicos de la luz                   |           | Line Frequency                | 50 to 60 Hz          |
| Flujo luminoso                             | 20.500 lm | Corriente de arranque         | 60 A                 |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 3000 K    | Consumo de energía            | 240 W                |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)         | 85 lm/W   | Factor de potencia (fracción) | 0.9                  |
| Índice de reproducción cromática (IRC)     | >80       | Conexión                      | Latiguillos/cables   |

## UniFlood M G2

|   |  |
|---|--|
| Cable   | Cable sin clavija, 3 polos   |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase I  |
| <b>Controles y regulación</b>                 |  |
| Regulable                                     | No   |
| Interfaz de control                           | -  |
| <b>Mecánicos y de carcasa</b>                 |  |
| Material de la carcasa                        | Aluminio extruido  |
| Material del cierre óptico/lente              | Metacrilato  |
| Color de la carcasa                           | Gris oscuro  |
| Longitud global                               | 486 mm   |
| Anchura global                                | 304 mm   |
| Altura global                                 | 231 mm   |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad)  | 231 x 304 x 486 mm   |
| Código de protección de entrada               | IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 [1 J]   |
| Tipo de cubierta óptica                       | Vidrio transparente  |
| Peso neto (pieza)                             | 13,000 kg  |

### Aprobación y aplicación

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Marca de inflamabilidad       | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |
| Marca CE                      | Si   |
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C  |

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tolerancia de flujo luminoso     | +/-10% |
| Cromaticidad inicial             | 4 SDCM |
| Tolerancia de consumo de energía | +/-10% |

### Datos de producto

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | BVP354 120LED 30K 220V L50 30 |
| Nombre completo del producto               | BVP354 120LED 30K 220V L50 30 |
| Full EOC                                   | 871951492842800               |
| Código de pedido                           | 92842800                      |
| Código 12NC                                | 911401749213                  |
| Cantidad por paquete                       | 1                             |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8719514928428                 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1                             |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8719514928428                 |

### Plano de dimensiones

