



# UniFlood C Pro

## BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP

UniFlood C Pro, 7865 lm, 120 W, 830 blanco cálido, Seguridad clase I

Philips UniFlood C Pro ofrece un diseño robusto y elegante, con forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan maravillosamente las carcasas delantera y trasera. Se trata de un diseño de proyector arquitectónico compacto en el que cada elemento tiene una finalidad; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambas, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Philips UniFlood C Pro es un proyector LED diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. Su robusto diseño mecánico y sus ópticas de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes y opción de control DMX512/RDM.

### Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

### Datos del producto

| Información general                        |                   | Operativos y eléctricos                |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Color Code                                 | 830 blanco cálido | Eficacia lumínica (nominal) (nom.)     | 66 lm/W           |
| Driver incluido                            | Sí                | Índice de reproducción cromática (IRC) | >80               |
| Lighting Technology                        | LED               | Color de la fuente de luz              | 830 blanco cálido |
| Escalera de valor                          | Óptima            | Tensión de entrada                     | 220 a 240 V       |
| Datos técnicos de la luz                   |                   | Line Frequency                         | 50 to 60 Hz       |
| Flujo luminoso                             | 7.865 lm          | Consumo de energía                     | 120 W             |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 3000 K            | Factor de potencia (fracción)          | 0.9               |

## UniFlood C Pro

|   |  |
|---|--|
| Conexión                                      | Latiguillos/cables   |
| Cable   | Cable de 0,5 m sin clavija, 3 polos                                      |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase I  |
| <b>Controles y regulación</b>                 |  |
| Regulable                                     | No   |
| Interfaz de control                           | -  |
| <b>Mecánicos y de carcasa</b>                 |  |
| Material de la carcasa                        | Aluminio fundido   |
| Material del cierre óptico/lente              | Polycarbonato  |
| Color de la carcasa                           | Gris oscuro  |
| Código de protección de entrada               | IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 [1 J]   |
| Tipo de cubierta óptica                       | Vidrio transparente  |
| Peso neto (pieza)                             | 8,000 kg   |
| <b>Aprobación y aplicación</b>                |  |
| Marca CE                                      | Sí   |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Rango de temperatura ambiente                 | -40 °C a +50 °C                  |
| <b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b> |                                  |
| Tolerancia de flujo luminoso                  | +/-10%                           |
| Tolerancia de consumo de energía              | +/-10%                           |
| <b>Datos de producto</b>                      |                                  |
| Nombre de producto del pedido                 | BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP |
| Nombre completo del producto                  | BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP |
| Full EOC                                      | 872016950577399                  |
| Código de pedido                              | 50577399                         |
| Código 12NC                                   | 911401775953                     |
| Cantidad por paquete                          | 1                                |
| EAN/UPC - Producto/Caja                       | 8720169505773                    |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior    | 2                                |
| Embalaje con código EAN/UPC                   | 8720169505773                    |

## Plano de dimensiones

