



# UniFlood C Pro

## BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP

UniFlood C Pro, 9455 lm, 150 W, 830 blanco cálido, Dynamic DMX/RDM, Seguridad clase I

Philips UniFlood C Pro ofrece un diseño robusto y elegante, con forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan maravillosamente las carcasas delantera y trasera. Se trata de un diseño de proyector arquitectónico compacto en el que cada elemento tiene una finalidad; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambas, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Philips UniFlood C Pro es un proyector LED diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. Su robusto diseño mecánico y sus ópticas de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes y opción de control DMX512/RDM.

### Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

### Datos del producto

| Información general      |                   | Operativos y eléctricos                    |                   |
|--------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Color Code               | 830 blanco cálido | Temperatura de color correlacionada (nom.) | 3000 K            |
| Driver incluido          | Sí                | Eficacia lumínica (nominal) (nom.)         | 63 lm/W           |
| Lighting Technology      | LED               | Índice de reproducción cromática (IRC)     | >80               |
| Escalera de valor        | Óptima            | Color de la fuente de luz                  | 830 blanco cálido |
| Datos técnicos de la luz |                   | Tensión de entrada                         | 220 a 240 V       |
| Flujo luminoso           | 9.455 lm          | Line Frequency                             | 50 to 60 Hz       |

## UniFlood C Pro

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Consumo de energía            | 150 W   |
| Factor de potencia (fracción) | 0,9   |
| Conexión                      | Latiguillos/cables y 2 conectores push-in de 4 polos                            |
| Cable                         | Cable de 0,5 m sin clavija de 3 polos y 2 cables de 0,5 m con conector, 4 polos |
| Clase de protección IEC       | Seguridad clase I   |

### Controles y regulación

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Regulable           | Sí              |
| Interfaz de control | Dynamic DMX/RDM |

### Mecánicos y de carcasa

|   |  |
|---|--|
| Material de la carcasa                        | Aluminio fundido   |
| Material del cierre óptico/lente              | Polycarbonato  |
| Color de la carcasa                           | Gris oscuro  |
| Código de protección de entrada               | IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 [1 J]   |
| Tipo de cubierta óptica                       | Vidrio transparente  |
| Peso neto (pieza)                             | 8,000 kg   |

### Aprobación y aplicación

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Marca CE                      | Sí              |
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C |

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tolerancia de flujo luminoso     | +/-10% |
| Tolerancia de consumo de energía | +/-10% |

### Datos de producto

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP |
| Nombre completo del producto               | BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP |
| Full EOC                                   | 872016950623799                      |
| Código de pedido                           | 50623799                             |
| Código 12NC                                | 911401776413                         |
| Cantidad por paquete                       | 1                                    |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8720169506237                        |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 2                                    |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8720169506237                        |

## Plano de dimensiones

