

PHILIPS

Lighting



CoreLine Réglette

BN126Z SC

CoreLine Réglette, Accessory, IP20 | Protection des doigts, IK04
| 0,5 J standard plus, Acier

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

| Informations générales | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| Valeur ajoutée | Performance | |
| Fonctionnement et électricité | | |
| Tension d'entrée | - V | |
| Fréquence linéaire | - Hz | |
| Classe de protection CEI | Classe électrique I | |
| Mécanique et boîtier | | |
| Longueur totale | 57 mm | |
| | | Largeur totale |
| | | 22 mm |
| | | Hauteur totale |
| | | 1.000 mm |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | | 1000 x 22 x 57 mm |
| Matériaux | | Acier |
| Indice de protection | | IP20 [Protection des doigts] |
| Protection contre les chocs mécaniques | | IK04 [0,5 J standard plus] |
| Couleur des accessoires | | Acier |
| Poids net (pièce) | | 0,064 kg |

CoreLine Régllette

| Approbation et application | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| Marquage CE | Oui | Code 12NC | 911401776802 |
| Conforme à RoHS | Oui | Code de commande local | 36574999 |
| Données du produit | | | |
| Nom du produit de la commande | BN126Z SC | Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Nom de produit complet | BN126Z SC | Code EAN – Produit/Boîte | 8710163365749 |
| Code EOC | 871016336574999 | Conditionnement par carton | 108 |
| Code de commande | 8710163365749 | Codes EAN/UPC – Boîte | 8710163365831 |



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement