



Projecteurs Ledinaire gen3

ZVP164 SPK 160mm M6

Accessory, Gris, Aluminium moulé sous pression

Cette gamme de projecteurs Ledinaire offre une sélection de luminaires LED tendance, disponibles dans les points de vente, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection CEI	-
Mécanique et boîtier	
Hauteur totale	160 mm
Diamètre total	38 mm
Matériaux	Aluminium moulé sous pression
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	-
Couleur des accessoires	Gris
Angle	-
Poids net (pièce)	0,040 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	ZVP164 SPK 160mm M6
Nom de produit complet	ZVP164 SPK 160mm M6
Code EOC	871951492994499
Code de commande	92994499
Code 12NC	911401806284
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514929944
Conditionnement par carton	60
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514930049

Projecteurs Ledinaire gen3

Schéma dimensionnel

