



Estanca vacia Philips Ledinaire

WT050C 1xTLED L1200

Estanca vacia Philips Ledinaire, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II

Datos del producto

Información general		Código de protección de entrada	
Escalera de valor	Esencial		IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]
Datos técnicos de la luz		Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Índice de reproducción cromática (IRC)	-	Color de accesorio	Gris
Apertura de haz de luz de la luminaria	-	Ángulo	-
Operativos y eléctricos		Peso neto (pieza)	0,700 kg
Tensión de entrada	220 a 240 V	Aprobación y aplicación	
Line Frequency	50 or 60 Hz	Marca CE	Sí
Clase de protección IEC	Seguridad clase II	Conforme con EU RoHS	Sí
Mecánicos y de carcasa		Datos de producto	
Longitud global	1.280 mm	Nombre de producto del pedido	WT050C 1xTLED L1200
Anchura global	69 mm	Nombre completo del producto	WT050C 1xTLED L1200
Altura global	70 mm	Full EOC	871016336602999
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	70 x 69 x 1280 mm	Código de pedido	36602999
Material	Policarbonato	Código 12NC	911401807381
		Cantidad por paquete	1
		EAN/UPC - Producto/Caja	8710163366029

Estanca vacia Philips Ledinaire

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8710163366180

Plano de dimensiones

WT050C L1200 1 Tube

