



Boîtier de tube Ledinaire étanche

WT050C 1xTLED L1200

Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1200 mm, IP65, IK08

La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l'installation, et permet de l'effectuer avec un ou deux tubes.

Données du produit

Informations générales		Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Valeur ajoutée	Economique	Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Données techniques de l'éclairage		Couleur des accessoires	Gris
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Angle	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-	Poids net (pièce)	0,700 kg
Fonctionnement et électricité		Approbation et application	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Marquage CE	Oui
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz	Conforme à RoHS	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	Données du produit	
Mécanique et boîtier		Nom du produit de la commande	WT050C 1xTLED L1200
Longueur totale	1.280 mm	Nom de produit complet	WT050C 1xTLED L1200
Largeur totale	69 mm	Code EOC	871016336602999
Hauteur totale	70 mm	Code de commande	8710163366029
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 69 x 1280 mm	Code 12NC	911401807381
Matériaux	Polycarbonate	Code de commande local	8710163366029

Boîtier de tube Ledinaire étanche

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163366029
Conditionnement par carton	12

Codes EAN/UPC - Boîte	8710163366180
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel

WT050C L1200 1 Tube

