



Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED. Zamiennik LED konwencjonalnych opraw TCW060

WT050C 1xTLED L1200

Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED. Zamiennik LED konwencjonalnych opraw TCW060, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Tier	Wartość	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Dane techniczne oświetlenia		Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Kąt rozsytu światła oprawy oświetleniowej	-	Mechanika i korpus	
		Całkowita długość	1 280 mm
		Całkowita szerokość	69 mm

Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED. Zamiennik LED konwencjonalnych opraw TCW060

Całkowita wysokość	70 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	70 x 69 x 1280 mm
Materiał	poliwęglan
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Kolor akcesorium	Szary
Kąt	-
Waga netto (szt.)	0,700 kg

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	WT050C 1xTLED L1200
Pełna nazwa produktu	WT050C 1xTLED L1200
Full EOC	871016336602999
Kod zamówienia	36602999
Materiał Nr (12NC)	911401807381
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8710163366029
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8710163366180

Rysunki techniczne

WT050C L1200 1 Tube

