



Boîtier de tube Ledinaire étanche

WT050C 2xTLED L1200

Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1200 mm, IP65, IK08

La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l'installation, et permet de l'effectuer avec un ou deux tubes.

Données du produit

Informations générales	
Valeur ajoutée	Economique
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1.280 mm
Largeur totale	93 mm
Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 93 x 1280 mm
Matériaux	Polycarbonate

Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Couleur des accessoires	Gris
Angle	-
Poids net (pièce)	0,800 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	WT050C 2xTLED L1200
Nom de produit complet	WT050C 2xTLED L1200
Code EOC	871016336603699
Code de commande	8710163366036
Code 12NC	911401807481
Code de commande local	8710163366036

Boîtier de tube Ledinaire étanche

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163366036
Conditionnement par carton	12

Codes EAN/UPC – Boîte	8710163366197
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel

WT050C L1200 2 Tube

