



# Estanca vacia Philips Ledinaire

## WT050C 2xTLED L1500

Estanca vacia Philips Ledinaire, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II

### Datos del producto

Información general		Código de protección de entrada	
Escalera de valor	Esencial	IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]	
Datos técnicos de la luz		Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Índice de reproducción cromática (IRC)	-	Color de accesorio	Grís
Apertura de haz de luz de la luminaria	-	Ángulo	-
Operativos y eléctricos		Peso neto (pieza)	0,960 kg
Tensión de entrada	220 a 240 V	Aprobación y aplicación	
Line Frequency	50 or 60 Hz	Marca CE	Sí
Clase de protección IEC	Seguridad clase II	Conforme con EU RoHS	Sí
Mecánicos y de carcasa		Datos de producto	
Longitud global	1.580 mm	Nombre de producto del pedido	WT050C 2xTLED L1500
Anchura global	93 mm	Nombre completo del producto	WT050C 2xTLED L1500
Altura global	70 mm	Full EOC	871016336605099
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	70 x 93 x 1580 mm	Código de pedido	36605099
Material	Policarbonato	Código 12NC	911401807681
		Cantidad por paquete	1
		EAN/UPC - Producto/Caja	8710163366050

# Estanca vacia Philips Ledinaire

---

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8710163366210

---

## Plano de dimensiones

WT050C L1500 2 Tube

