



Boîtier de tube Ledinaire étanche

WT050C 2xTLED L1500

Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1500 mm, IP65, IK08

La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l'installation, et permet de l'effectuer avec un ou deux tubes.

Données du produit

Informations générales	
Valeur ajoutée	Economique
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1 580 mm
Largeur totale	93 mm
Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 93 x 1580 mm
Matériaux	Polycarbonate

Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Couleur des accessoires	Gris
Angle	-
Poids net (pièce)	0,960 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
---	---
Nom du produit de la commande	WT050C 2xTLED L1500
Nom de produit complet	WT050C 2xTLED L1500
Code EOC	871016336605099
Code de commande	36605099
Code 12NC	911401807681
Numérateur - Quantité par kit	1

Boîtier de tube Ledinaire étanche

Code EAN – Produit/Boîte	8710163366050
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163366210

Schéma dimensionnel

WT050C L1500 2 Tube

