



Aufbauzubehör

RC159Z SMB W60L60

Accessory, Weiß

Oberflächenmontierte Halterungen bieten eine robuste und effiziente Lösung für die Installation von Leuchten direkt an massiven Decken, wo keine Hänge- oder modularen Deckensysteme verfügbar sind. Für eine breite Palette von Einbauleuchten konzipiert, ermöglichen die Halterungen saubere und professionelle Oberflächeninstallationen, ohne die Systemqualität oder die visuelle Integration zu beeinträchtigen. Ihre präzise mechanische Schnittstelle gewährleistet eine sichere Befestigung und ausreichend Innenraum für die Verkabelung, sodass Installateure ein sauberes und nahtloses Ergebnis erzielen können. Kompatibel mit mehreren Leuchtenfamilien – darunter SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed und Ledinaire Panel Gen5 – bieten die Halterungen einen flexiblen Ansatz im Projektdesign, indem sie den Einsatz von Einbauleuchten in Umgebungen ermöglichen, in denen eine Deckenintegration nicht möglich ist. Dies reduziert den Bedarf an zusätzlichen Leuchtenvarianten und hilft, die Lagerkomplexität zu minimieren. Für die einfache Installation konzipiert, verfügen die Halterungen über einen unkomplizierten Montageprozess, der eine schnelle Installation unterstützt und eine zuverlässige Langzeitleistung sicherstellt. Durch die einfache Umrüstung von Einbau- auf Aufbauanwendungen erhöhen oberflächenmontierte Halterungen die Designflexibilität für Planer und Installateure gleichermaßen. Konsultieren Sie stets die Installationsanleitung der jeweiligen Leuchtenfamilie, um die Kompatibilität vor der Installation zu bestätigen.

Hinweise

- Konsultieren Sie vor der Installation stets die Installationsanleitung sowohl des Zubehörs als auch der ausgewählten Leuchte.
- Stellen Sie sicher, dass die Deckenoberfläche das Gewicht und die Befestigungsanforderungen der montierten Leuchte tragen kann.
- Die Installation muss von qualifiziertem Personal gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften und Bauvorschriften durchgeführt werden.

Produkt Daten

Aufbauzubehör

Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	615,5 mm
Gesamte Breite	615,5 mm
Gesamte Höhe	78,5 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	79 x 616 x 616 mm
Material	Aluminium
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	Weiß
Nettogewicht (Stück)	0,980 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	RC159Z SMB W60L60
Gesamtbezeichnung des Produkts	RC159Z SMB W60L60
Gesamt-Produktcode	872016975214699
Bestellcode	8720169752146
Material-Nr. (12NC)	911401807787
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169752146
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169752214

Abmessungsskizzen

