



CoreLine Einbaustrahler Gen2

RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Accessory, Aluminium, Weiß,
IK03 | 0,3 J

Der Einbaustrahler CoreLine gen2 löst das Versprechen von CoreLine ein: innovative, bedienfreundliche und hochwertige Leuchten. Das modulare Design ermöglicht die Option „Konfigurieren, um zu passen“, die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Das Sortiment bietet eine große Auswahl an Lichtfarben (CCT), Lichtleistung, farblichen Ausführungen, Rahmentypen und Anschlussmöglichkeiten. Dank des kompakten und leichten Designs des CoreLine Einbaustrahlers gen2, der stets mit einem Schnellsteckverbinder ausgestattet ist, wodurch er das Ein- und Ausschleifen ermöglicht und zahlreiche Kabeldurchmesser/Querschnitte unterstützt, gelingt die Installation im Handumdrehen. Ihre hohe Lichtqualität, die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, die lange Leuchten-Lebensdauer sowie die hohe Lichtausbeute des Systems machen den Einbaustrahler CoreLine gen2 zur idealen Akzentlösung für den Einsatz Ihrer Spot-Leuchten im Innenbereich.

Hinweise

- Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert und demontiert werden und gemäß den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder den nationalen Anforderungen wie in der Montageanleitung des Produkts beschrieben verkabelt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Netzfrequenz		- Hz
Portfolio	Better	IEC-Schutzklasse		-
Betrieb und Elektrik		Mechanik und Gehäuse		
Eingangsspannung	- V	Gesamte Höhe		29 mm

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Gesamter Durchmesser	95 mm
Material	Aluminium
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
Zubehörfarbe	Weiß
Winkel	-
Nettogewicht (Stück)	0,060 kg

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH
Gesamt-Produktcode	871951493844199
Bestellcode	8719514938441
Material-Nr. (12NC)	911401811384
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514938441
Zähler – Pakete pro Außenkarton	18
EAN Umverpackung	8719514938557

