



CoreLine Recessed Spot gen2

RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH HALOX100

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Aluminio, Blanco, IK03 | 0.3 J

CoreLine Recessed Spot gen2 cumple la promesa de CoreLine de unas luminarias innovadoras, fáciles de utilizar y de alta calidad. Su diseño modular permite "configurar a medida" la opción que mejor se ajuste a cada necesidad específica. La gama ofrece una amplia gama de opciones de color de luz (CCT), flujo luminoso, acabado de color, tipos de marco y opciones de conectividad. El diseño compacto y ligero de CoreLine Recessed Spot gen2, que siempre incorpora un conector push-in que facilita el cableado de entrada y salida y admite una amplia gama de diámetros de cable/áreas de sección transversal, hace que la instalación no tenga complicaciones. La alta calidad de luz, las numerosas opciones de conectividad, la larga vida útil de la luminaria y la alta eficacia del sistema hacen de CoreLine Recessed Spot gen2 una solución de acento ideal para sus aplicaciones de iluminación puntual en interiores.

Advertencias y seguridad

- Un electricista cualificado debe instalar y desmontar la luminaria y cablearla de acuerdo con las normativas eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales más recientes, según las instrucciones de montaje del producto.

Datos del producto

Información general		Mecánicos y de carcasa	
Escalera de valor	Óptima	Line Frequency	- Hz
		Clase de protección IEC	-
Operativos y eléctricos		Altura global	29 mm
Tensión de entrada	- V		

CoreLine Recessed Spot gen2

Diámetro global	95 mm
Material	Aluminio
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Color de accesorio	Blanco
Ángulo	20°
Peso neto (pieza)	0,060 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH HALOX100
-------------------------------	---

Nombre completo del producto	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH HALOX100
Full EOC	871951493853399
Código de pedido	93853399
Código 12NC	911401812284
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514938533
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	18
Embalaje con código EAN/UPC	8719514938649

