

Panel LED Essential RC048 G2

RC048B LED40S/830 100-277 W60L60 LA

Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), Blanco

El panel Essential LED es la solución de LED más económica que proporciona iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo en una larga duración, que crea un entorno de oficina más brillante y más saludable.

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	3.800 lm
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	106 lm/W
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	≥80

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	10,24 A
Tiempo de irrupción	0,000027 ms
Consumo de energía	36 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Cable	-

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +45 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)

Panel LED Essential RC048 G2

Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	605 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)

Información del producto

Nombre del producto del pedido	RC048B LED40S/830 100-277 W60L60 LA
Nombre del producto completo	RC048B LED40S/830 100-277 W60L60 LA
Full EOC	871951452055499
Código del pedido	911401823082
N.° de material (12NC)	911401823082
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	1,900 kg
EAN/UPC: producto/caja	8719514520554
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8719514520592

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.