

CoreLine Einbaustrahler Gen2

RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Accessory, Aluminium, Aluminium, IK03 | 0,3 J

Der Einbaustrahler CoreLine gen2 löst das Versprechen von CoreLine ein: innovative, bedienfreundliche und hochwertige Leuchten. Das modulare Design ermöglicht die Option „Konfigurieren, um zu passen“, die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Das Sortiment bietet eine große Auswahl an Lichtfarben (CCT), Lichtleistung, farblichen Ausführungen, Rahmentypen und Anschlussmöglichkeiten. Dank des kompakten und leichten Designs des CoreLine Einbaustrahlers gen2, der stets mit einem Schnellsteckverbinder ausgestattet ist, wodurch er das Ein- und Ausschleifen ermöglicht und zahlreiche Kabeldurchmesser/Querschnitte unterstützt, gelingt die Installation im Handumdrehen. Ihre hohe Lichtqualität, die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, die lange Leuchten-Lebensdauer sowie die hohe Lichtausbeute des Systems machen den Einbaustrahler CoreLine gen2 zur idealen Akzentlösung für den Einsatz Ihrer Spot-Leuchten im Innenbereich.

Hinweise

- Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert und demontiert werden und gemäß den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder den nationalen Anforderungen wie in der Montageanleitung des Produkts beschrieben verkabelt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Better

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-

Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Höhe	29 mm

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Gesamter Durchmesser	85 mm
Material	Aluminium
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
Zubehörfarbe	Aluminium
Winkel	-
Nettogewicht (Stück)	0,040 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU
Gesamt-Produktcode	871951494113799
Bestellcode	8719514941137
Material-Nr. (12NC)	911401823984
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514941137
Zähler - Pakete pro Außenkarton	18
EAN Umverpackung	8719514941526

Abmessungsskizzen



© 2026 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.