



CoreLine tubulaire étanche G2

WT210Z G2 SC

CoreLine tubulaire étanche G2, Accessory, Acier

CoreLine Tubular Waterproof tient la promesse de CoreLine en matière de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Luminaire fiable et performant à très longue durée de vie, le CoreLine Tubular Waterproof se décline en deux versions pour répondre aux besoins de diverses applications. Le luminaire résistant à l'ammoniac (tube PMMA) convient à l'éclairage des animaux, à l'élevage et aux applications alimentaires, tandis que la version avec tube PC offre un design moderne et industriel qui convient à une large gamme d'applications d'éclairage général. Les deux versions offrent une protection importante contre la poussière, l'eau et les chocs, ce qui les rend adaptées à des applications spécifiques. Les luminaires tubulaires étanches CoreLine WT210C promettent des économies d'énergie et une maintenance réduite. Grâce au câblage traversant préinstallé et à un connecteur externe, leur installation est quasi instantanée et sans outils, ce qui signifie que le luminaire ne nécessite aucune ouverture. Ces solutions d'éclairage étanches sont flexibles et peuvent être montées au plafond ou suspendues aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (sous protection). Cette gamme propose également un choix de fonctions marche/arrêt, de gradation DALI et une option compatible Interact avec communications sans fil intégrées, qui peut être utilisée avec les passerelles, les capteurs et les logiciels Interact.

Données du produit

Informations générales	
Valeur ajoutée	Performance

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1 100 mm
Largeur totale	21,5 mm
Hauteur totale	11 mm

CoreLine tubulaire étanche G2

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	11 x 22 x 1100 mm
Matériaux	Acier inoxydable
Couleur des accessoires	Acier
Poids net (pièce)	0,320 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT210Z G2 SC

Nom de produit complet	WT210Z G2 SC
Code EOC	872110332966099
Code de commande	32966099
Code 12NC	911401828288
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8721103329660
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8721103329837

Schéma dimensionnel

