



Luminarias estancas de Mazda, 36 W, L1200 mm, Simétrica, Transparente, IP65, IK08

MAZDA waterproof ofrece una iluminación confiable y uniforme con buena eficiencia. Disponible en varios tamaños con diversas opciones de lúmenes, incluyendo configuraciones de salida flexibles, para adaptarse a diferentes aplicaciones. Es una buena opción para instalaciones que requieren un alto grado de protección IP.

Información general

Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades de equipo	-
Driver incluido	No
Escalera de valor	Esencial
Período de garantía	3 años

Datos técnicos de la luz

Temperatura de color correlacionada (nom.)	-
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Ángulo del haz de fuente de luz	- °
Color de la fuente de luz	-
Tipo de óptica	Simétrica
Apertura de haz de luz de la luminaria	-
Índice de deslumbramiento unificado CEN	Not applicable

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Consumo de energía CLO inicial	- W
Average CLO power consumption	- W
Consumo de energía	36 W
Factor de potencia (fracción)	-
Conexión	Unidad de conexión de 2 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	-
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de potencia/ transformador	-
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No
Nivel máximo de atenuación	No aplicable

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	-
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/ lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Gris y blanco
Acabado de cierre óptico/ lente	Transparente
Longitud global	1.280 mm
Anchura global	93 mm
Altura global	70 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	70 x 93 x 1280 mm
Material	Polycarbonato
Código de protección de entrada	IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]

Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
---	-------------------------------------

Color de accesorio	Gris
Peso neto (pieza)	0,800 kg

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +35 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	-

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico (EN- IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 35000 h	-
Mantenimiento lumínico (EN- IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	-
Mantenimiento lumínico (EN- IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 75.000 h	-
Mantenimiento lumínico (EN- IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	-

Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAZDA WT006C G2 2xTLED L1200
Nombre completo del producto	MAZDA WT006C G2 2xTLED L1200
Full EOC	872016950990099
Código de pedido	50990099

Código 12NC	911401840685
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169509900
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8720169509948

Plano de dimensiones

