



Ledinaire Plafone

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC

Ledinaire Plafone, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di LEDINAIRE. LEDINAIRE semplifica la vita con una gamma essenziale in grado di rispondere a tutte le tue esigenze. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Con LEDINAIRE troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni di illuminazione generale, l'apparecchio con montaggio su superficie LEDINAIRE SM060C Surface-Mounted è una soluzione LED a risparmio energetico adatta per le applicazioni in uffici, aule, corridoi e zone di passaggio.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Lighting Technology	LED
Tier	Valore
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
Periodo di garanzia	5 anni
Rating di sostenibilità	Unclassified

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	3.400 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Angolo del fascio della sorgente luminosa	80 °
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	Angolo del fascio 90°
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	90°
Fattore di abbagliamento UGR CEN	19

Ledinaire Plafone

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	10,8 A
Tempo di spunto	0,036 ms
Consumo energetico	34 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 3 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24
Adatto per la commutazione casuale	Si
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Distorsione armonica totale	20 %
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato e policarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	1.200 mm
Larghezza complessiva	200 mm
Altezza complessiva	53 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) e una gestione termica	53 x 200 x 1200 mm
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Peso netto (Pezzo)	3,290 kg
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Marchio CE	Si
Marchio ENEC	-
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	1,6
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40° C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-50%
Cromaticità iniziale	SDCM<5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5.000 h	0,005 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L75
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h	L65

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Nome completo prodotto	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Full EOC	871016335039400
Descrizione codice locale	35039400
Codice d'ordine	35039400
Codice materiale (12NC)	911401842280
Codice locale	35039400
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163350394
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8710163350394

Ledinaire Plafone

Disegno tecnico

SM060

