



Ledinaire Réglette BN021C

BN021Z C600

Ledinaire Réglette BN021C, Accessory

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).

Données du produit

Informations générales	
Valeur ajoutée	Economique
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	300 V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection CEI	-
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	600 mm
Largeur totale	20 mm
Hauteur totale	11 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	11 x 20 x 600 mm
Matériaux	Polycarbonate
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Couleur des accessoires	Blanc
Angle	-

Poids net (pièce)	0,029 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BN021Z C600
Nom de produit complet	BN021Z C600
Code EOC	871951452854399
Code de commande	52854399
Code 12NC	911401846482
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169513587
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514528543

Ledinaire Réglette BN021C

Schéma dimensionnel

