



SmartBright All-in Floodlight

BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB CN

SmartBright All-in Floodlight, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, 安全等级 I, 安装支架

SmartBright 一体式泛光灯具有紧凑而坚固的设计。该产品是一个新系列，具有坚固的压铸铝外壳，适合一般户外应用。CCT 可选，可以更方便地满足客户的不同需求，节省更多的产品选择时间。

产品数据

一般信息	
设备组件数	1 个单位
装置	-
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
质保期	3 年
灯技术	
光通量	16,500 18,000 lm
相关色温 (标称)	3000 4200 6500 K
光效 (额定)(标称)	110 120 lm/W
显色指数 (CRI)	80
光源数量	1
光源的光束角度	110 °
光源颜色	3000K/4200K/6500K
光学类型	宽光束
灯具光束扩散	110°

有效投射面积	0.077 m²
操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
侵入电流	4.16 A
侵入时间	0.0264 ms
功耗	150 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	飞线/电线
线缆	不带 3 极插头的 1.0 米线缆
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	15
适用于随机开关	不适用
保护等级 IEC	安全等级 I
控制和调光	
可调光	否
控制接口	-

SmartBright All-in Floodlight

最高暗淡级别	不适用
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
反射镜材料	聚碳酸酯
光纤材料	玻璃
光罩材料	钢化玻璃
外壳颜色	灰色
安装设备	安装支架
光罩外观	透明
总长度	401 mm
总宽度	282 mm
总高度	37 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	37 x 282 x 401 mm
IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 免破坏型]
光罩类型	玻璃
净重 (每件)	3.290 kg
审批和申请	
灼热丝测试	温度 650°C, 持续时间 30 秒
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
CE 标志	否
ENEC 标志	-

光生物学风险	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
光生物学风险规格	0.2 m
符合欧盟 RoHS 规范	否
性能环境温度 Tq	25 °C
环境温度范围	-25 至 +40°C
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
初始色度	(0.44, 0.40) SDCM <5;(0.31, 0.34) SDCM≤5
功耗误差	+/-10%
产品数据	
订单产品名称	BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB CN
完整的产品名称	BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB CN
完整产品代码	692382861052499
订购代码	911401877186
材料编号 (12NC)	911401877186
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828610524
计算器 - 每个外包装箱中的包数	4
EAN/UPC - 案例	6923828610616

二维绘图

