

**PHILIPS****Lighting**

# CoreLine, encastré

## RC132Z SC

### Accessory, Nickel

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

### Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

### Données du produit

Informations générales	
Angle	-
Couleur des accessoires	Nickel
Valeur ajoutée	Performance
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1.500 mm
Largeur totale	6 mm
Hauteur totale	10 mm
Diamètre total	1,5 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	10 x 6 x 1500 mm
Matériaux	Acier

## CoreLine, encastré

<b>Approbation et application</b>		
Classe de protection CEI	-	
<b>Données du produit</b>		
Nom du produit de la commande	RC132Z SC	
Nom de produit complet	RC132Z SC	
Code EOC	871016336268799	
Code de commande	8710163362687	
Code 12NC	911401892080	
<b>Code de commande local</b>		8710163362687
<b>Numérateur - Quantité par kit</b>		1
<b>Poids net (pièce)</b>		0,015 kg
<b>Code EAN – Produit/Boîte</b>		8710163362687
<b>Conditionnement par carton</b>		40
<b>Codes EAN/UPC – Boîte</b>		8710163362755

