



Ledinaire Panel

RC065Z SC

Ledinaire Panel, Accessory, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0,2 J standard, Stål

Philips Ledinaire Panel gen5 (RC065B/RC066B) är en produktserie med ett urval av populära standard LED-armaturer i den höga kvaliteten från Philips till ett konkurrenskraftigt pris. Denna senaste generationen av 600x600 mm, 620x620 mm, 300x1 200 mm och 600x1 200 mm Ledinaire LED-paneler är pålitliga, energieffektiva och prisvärda. De är utformade för diffus, bekväm belysning till en mängd allmänbelysningsapplikationer. Vårt sortiment av Ledinaire panelbelysning finns även med tillbehör för enkel installation i olika typer av tak – precis vad du behöver.

Produktdata

Allmän information	
Vinkel	-
Tillbehörsfärg	Stål
Värde	Värde
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Mekanik och armaturhus	
Total längd	1 200 mm
Total diameter	8 mm
Material	Rostfritt stål

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	-
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RC065Z SC
Fullständigt produktnamn	RC065Z SC
Full EOC	871016336274899
Beskrivning av lokal kod	7018096
Beställningsnummer	911401892680
Materialnummer (12NC)	911401892680
Lokal kod	7018096
Räknare – antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	0,015 kg

Ledinaire Panel

EAN/UPC - Produkt/fodral	8710163362748
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8710163362816

