



Postes y soportes Faro

JGP700 MBP 700 BK G1

JGP700 | FARO BRACKETS, Clips de montaje en poste, 700 mm, Black

La gama de productos de Faro ofrece libertad para crear instalaciones personalizadas de inspiración histórica o más contemporáneas que se adaptan a la perfección a las zonas urbanas. El estilo tradicional de esta familia de productos, con sencillas interpretaciones lineales y minimalistas, se ha rediseñado para crear un ambiente más bello en el entorno. La familia Faro ofrece diferentes configuraciones de soportes que permiten personalizar el conjunto y adaptar las luminarias según las preferencias.

Datos del producto

Mecánicos y de carcasa		Conforme con EU RoHS		Sí					
Diámetro de fijación	Dispositivo de montaje de 90 mm de diámetro								
Datos de producto									
Anchura global	700 mm								
Altura global	470 mm								
Ángulo de inclinación del anclaje	0°								
Diámetro del anclaje a la luminaria	1 inch								
Longitud de anclaje	700 mm								
Color del anclaje	Black								
Tipo de brazo	Clips de montaje en poste								
Peso neto (pieza)	6.900 kg								
Aprobación y aplicación		Nombre de producto del pedido				JGP700 MBP 700 BK G1			
Marca CE	Sí					Nombre completo del producto		JGP700 MBP 700 BK G1	
		Full EOC				871794321656700			
		Código de pedido				21656700			
		Código 12NC				912300023379			
		Cantidad por paquete				1			
		EAN/UPC - Producto/Caja				8717943216567			
		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior				1			
		Embalaje con código EAN/UPC				8717943216567			
		Código de gama de producto				JGP700 [FARO BRACKETS]			

Postes y soportes Faro

Plano de dimensiones

