



Postes y soportes Faro

JGP700 MBP 900 BK G1

JGP700 | FARO BRACKETS, Clips de montaje en poste, 900 mm, Black

La gama de productos de Faro ofrece libertad para crear instalaciones personalizadas de inspiración histórica o más contemporáneas que se adaptan a la perfección a las zonas urbanas. El estilo tradicional de esta familia de productos, con sencillas interpretaciones lineales y minimalistas, se ha rediseñado para crear un ambiente más bello en el entorno. La familia Faro ofrece diferentes configuraciones de soportes que permiten personalizar el conjunto y adaptar las luminarias según las preferencias.

Datos del producto

Mecánicos y de carcasa		Conforme con EU RoHS	
Diámetro de fijación	Dispositivo de montaje de 90 mm de diámetro		Sí
Datos de producto			
Anchura global	900 mm	Nombre de producto del pedido	JGP700 MBP 900 BK G1
Altura global	565 mm	Nombre completo del producto	JGP700 MBP 900 BK G1
Ángulo de inclinación del anclaje	0°	Full EOC	871794321657400
Diámetro del anclaje a la luminaria	1 inch	Código de pedido	21657400
Longitud de anclaje	900 mm	Código 12NC	912300023380
Color del anclaje	Black	Cantidad por paquete	1
Tipo de brazo	Clips de montaje en poste	EAN/UPC - Producto/Caja	8717943216574
Peso neto (pieza)	6.900 kg	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Aprobación y aplicación		Embalaje con código EAN/UPC	8717943216574
Marca CE	Sí	Código de gama de producto	JGP700 [FARO BRACKETS]

Postes y soportes Faro

Plano de dimensiones

