



## AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Gris oscuro 10714

Diseñada para mejorar los espacios urbanos existentes y escalables, la familia TownTune ofrece las últimas innovaciones en iluminación en términos de rendimiento, calidad de luz y conectividad. La familia consta de cuatro soluciones: un post-top central (CPT), una versión de casquillo asimétrico post top / entrada lateral (ASY), una versión con un brazo superior de poste Lyre extensible (Lyre) y un post-top central con cuenco de confort cónico (CCB). Cada luminaria TownTune se puede personalizar con una selección de formas diferentes en la parte superior de la carcasa, además de la opción de agregar un anillo decorativo, que viene en dos colores (excluyendo CCB). Opciones de diseño que te permiten crear tu propia firma de iluminación y aportar una

identidad distintiva a distritos y ciudades. Además, todas las luminarias de la familia TownTune se pueden identificar de manera única, gracias a la aplicación Service tag de Signify. Con solo escanear un código QR, colocado dentro de la puerta de la columna o directamente sobre la lámpara, se puede acceder instantáneamente a su configuración. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y le permite crear su biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. TownTune también utiliza la plataforma de iluminación LEDGINE-O, lo que garantiza que siempre tenga la cantidad y la dirección correctas de luz en su calle. Además, gracias a ser System Ready (SR), TownTune también está preparado para el futuro. Una solución lista para emparejarse con aplicaciones de software de control e iluminación avanzadas e independientes, como Interact City.

## Información general

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Service tag       | Sí     |
| Escalera de valor | Óptima |

## Mecánicos y de carcasa

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Altura global                                 | 126 mm                              |
| Diámetro global                               | 460 mm                              |
| Material                                      | Polimetileno metacrilato            |
| Código de protección de entrada               | -                                   |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK08 [5 J resistente al vandalismo] |
| Color de accesorio                            | Gris oscuro 10714                   |
| Ángulo                                        | -                                   |
| Peso neto (pieza)                             | 0,651 kg                            |

## Aprobación y aplicación

|                      |    |
|----------------------|----|
| Marca CE             | Sí |
| Conforme con EU RoHS | Sí |

## Datos de producto

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | ZDP262 DTC                     |
| Nombre completo del producto               | ZDP262 DTC                     |
| Full EOC                                   | 871869949034800                |
| Código de pedido                           | 49034800                       |
| Código 12NC                                | 912300024165                   |
| Cantidad por paquete                       | 1                              |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718699490348                  |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1                              |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718699490348                  |
| Código de gama de producto                 | AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR] |

Documentos relacionados

| Documentos y certificados | Nombre del documento                         | Descargar                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation Instructions | 583443000020784-BDP260-TOWNTUNE-CPT.pdf      | <a href="#">Descargar</a>  |
| Tender text               | Tender_Text_912300024165_es_ES.txt           | <a href="#">Descargar</a>  |
| Complementos de software  | Nombre del documento                         | Descargar                                                                                                     |
| Revit file                | 63_PHILIPS_TownTune_CPT_DTC_DR-BDP262-3D.zip | <a href="#">Descargar</a>  |
| Revit file                | 63_PHILIPS_TownTune_CPT_DTC-BDP262-3D.zip    | <a href="#">Descargar</a>  |