



AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Gris oscuro 10714

Diseñada para mejorar los espacios urbanos existentes y escalables, la familia TownTune ofrece las últimas innovaciones en iluminación en términos de rendimiento, calidad de luz y conectividad. La familia consta de cuatro soluciones: un post-top central (CPT), una versión de casquillo asimétrico post top / entrada lateral (ASY), una versión con un brazo superior de poste Lyre extensible (Lyre) y un post-top central con cuenco de confort cónico (CCB). Cada luminaria TownTune se puede personalizar con una selección de formas diferentes en la parte superior de la carcasa, además de la opción de agregar un anillo decorativo, que viene en dos colores (excluyendo CCB). Opciones de diseño que te permiten crear tu propia firma de iluminación y aportar una

identidad distintiva a distritos y ciudades. Además, todas las luminarias de la familia TownTune se pueden identificar de manera única, gracias a la aplicación Service tag de Signify. Con solo escanear un código QR, colocado dentro de la puerta de la columna o directamente sobre la lámpara, se puede acceder instantáneamente a su configuración. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y le permite crear su biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. TownTune también utiliza la plataforma de iluminación LEDGINE-O, lo que garantiza que siempre tenga la cantidad y la dirección correctas de luz en su calle. Además, gracias a ser System Ready (SR), TownTune también está preparado para el futuro. Una solución lista para emparejarse con aplicaciones de software de control e iluminación avanzadas e independientes, como Interact City.

Información general

Service tag	Sí
Escalera de valor	Óptima

Mecánicos y de carcasa

Altura global	178 mm
Diámetro global	460 mm
Material	Polimetileno metacrilato
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Color de accesorio	Gris oscuro 10714
Ángulo	-
Peso neto (pieza)	0,599 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	ZDP263 DTD
Nombre completo del producto	ZDP263 DTD
Full EOC	871869949035500
Código de pedido	49035500
Código 12NC	912300024166
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699490355
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699490355
Código de gama de producto	AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR]

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Installation Instructions	583443000020784-BDP260-TOWNTUNE-CPT.pdf	Descargar 
Tender text	Tender_Text_912300024166_es_ES.txt	Descargar 
Datos fotométricos e IES	Nombre del documento	Descargar
Revit file	63_PHILIPS_TownTune_CPT_DTD-BDP263-3D.zip	Descargar 
Revit file	63_PHILIPS_TownTune_CPT_DTD_DR-BDP263-3D.zip	Descargar 