

**PHILIPS**

**Lighting**



# Amorceurs

## SI 51 220-240V 50/60Hz

Amorceurs HID pour systèmes en série

### Données du produit

#### Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

#### Câblage

Type de connecteur	Vis
--------------------	-----

#### Température

Température maximale du produit (max.)	80 °C
--	-------

#### Mécanique et boîtier

Corps du luminaire	SNI-85
Poids net (pièce)	0,040 kg

#### Approbation et application

Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
--------------	-----------------------------

Marquage CE Non


Gamme de températures ambiantes -20 °C à 75 °C

#### Données du produit

Nom du produit de la commande	SI 51 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	SI 51 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871150091553530
Code de commande	8711500915535
Code 12NC	913619519966
Code de commande local	SI51
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500915535
Conditionnement par carton	48
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500908353

## Amorceurs

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement